

品番：EA638BN-5

品名：M5 アイナット(ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| カタログ価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2026/06/25 12:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ | | |



カタログ訂正 26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス(正)鋳造ステンレス(No.57 9050)

仕様

| | | | |
|-----|-----------------|-------|-------|
| ねじ径 | M5 | ネジピッチ | 0.8mm |
| 線径 | 5mm | 内径 | 13mm |
| 全長 | 26mm | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | 鋳造ステンレス(SUS304) | 重量 | 11g |

機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に

並目ねじ

ナットの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.