

品番 : EA638CD-21

品名 : M4 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)



販売価格	1,090円(税抜) / 1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜) / 1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 85 (2026/05/03 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



カタログ訂正 26/02/10 ●最小値(誤)100mm(正)105mm、使用荷重(誤)120kg(正)90kg (No.57 9050)

#### 仕様

ねじ径	M4	最小値	105mm
最大値	143mm	アイ内径	10mm
使用荷重	90kg	材質	SUS304
重量	25g		

ワイヤーロープの張り具合の調節に

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.