



品番：**EA638FC-24**

品名：38.1x151.6mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,830円(税抜) / 7,513円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,830円(税抜) / 7,513円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/06/29 23:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1425ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------|---------|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:12.7、B:38.1、C:36.8、D:19.0、 E:36.0 F:16.0、G:12.7、H:116.5、X:73.1、 Y:151.6、Z:32.0 |
| 使用荷重(kg) | 1995 | 重量(g) | 644 |

耐食性、耐久性に優れています。

チェーン、ワイヤーロープ、コードのねじれが望ましくない所で、商品を吊り上げたり、操作することに適しています。

頻繁に着脱が必要な場合での使用に適しています。

商品にサイズと使用荷重の刻印が入っています。

鍛造されています。

この製品は位置を決める時に使用するもので、負荷がかかった状態で旋回または回転させてはいけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.