品番: EA638FZ-10

品名:10mm ワイヤークリップ(ステンレス製)



販売価格	<b>765円</b> (税抜)/842円(税込)				
カタログ価 格	765円(税抜)/842円(税込)				
在庫数	最新在庫: 358 (2025/11/21 00:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1417ページ				







## 精密鋳造。船舶及び産業用に最適です

## 仕様

適合ワイヤー径	10mm	全長(mm)	50
幅(mm)	30	材質	SUS304
サイズ	A:9.5, B:9.6, D:34.5, E:44.7 X:41.9, Y:50.8, Z:24.3	使用ナット六角対辺	16.86mm
重量	154.2g	クリップ最低個数	2個
ロープ折り返し長さ	165mm	必要トルク	20kg

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。

## 代替品



**品番** EA638RZ-10

コメント

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.