


品番：EA638FZ-5

品名：5mm ワイヤークリップ(ステンス製)



販売価格	215円(税抜) / 237円(税込)		
カタログ価格	215円(税抜) / 237円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1,959 (2026/03/01 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1366ページ		



精密鑄造。船舶及び産業用に最適です

#### 仕様

適合ワイヤー径	5mm	全長(mm)	25
幅(mm)	16	材質	SUS304
サイズ	A:4.7、B:4.8、D:19.5、E:21.8 X:21.0、Y:25.4、Z:15.7	使用ナット六角対辺	7.95mm
重量	22.6g	クリップ最低個数	2個
ロープ折り返し長さ	95mm	必要トルク	3.5kg

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

#### 代替品

	品番 EA638RZ-5 コメント
--	----------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.