


品番 : EA638FZ-7

品名 : 6mm ワイヤークリップ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 260円(税抜)／286円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 260円(税抜)／286円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/14 08:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1417ページ                      |      |   |



精密鋳造。船舶及び産業用に最適です

### 仕様

|           |                                                   |           |         |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|---------|
| 適合ワイヤー径   | 6mm                                               | 全長(mm)    | 33      |
| 幅(mm)     | 18                                                | 材質        | SUS304  |
| サイズ       | A:6.3、B:5.8、D:21.8、E:25.9<br>X:27.9、Y:33.0、Z:18.2 | 使用ナット六角対辺 | 10.05mm |
| 重量        | 36.2g                                             | クリップ最低個数  | 2個      |
| ロープ折り返し長さ | 120mm                                             | 必要トルク     | 7kg     |

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。

### 代替品

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 品番 EA638RZ-6<br>コメント |
|--|----------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.