


品番：EA638FZ-8

品名：8mm ワイヤークリップ(ステンス製)



販売価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
カタログ価格	405円(税抜) / 446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 982 (2026/03/01 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1366ページ		



精密鑄造。船舶及び産業用に最適です

仕様

適合ワイヤー径	8mm	全長(mm)	40
幅(mm)	24	材質	SUS304
サイズ	A:7.9、B:7.8、D:27.9、E:33.7 X:32.5、Y:40.1、Z:21.3	使用ナット六角対辺	12.73mm
重量	77.1g	クリップ最低個数	2個
ロープ折り返し長さ	133mm	必要トルク	14kg

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーティングされたケーブルには使用しないで下さい。

代替品

	品番 EA638RZ-8 コメント
--	----------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.