


品番：EA638G-32

品名：34.0mm アイストラップ(ステンス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 200円(税抜) / 220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 200円(税抜) / 220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/03/01 13:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1363ページ | | |



カタログ訂正 26/02/10 ●サイズ:L3(誤)34mm (正)12mm (No.57 9050)

仕様

| | | | |
|----------------------|--------|-------|------|
| 幅 | 5mm | 全長 | 44mm |
| 穴径 | 4.8mm | 穴間ピッチ | 34mm |
| 高さ | 16mm | 使用荷重 | 5kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 4g |
| 取付ねじ無し | | | |
| 設置幅の狭い面でも取付け可能です。 | | | |
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.