


品番 : EA638G-34

品名 : 38.0mm アイストラップ(ステンス製)



販売価格	245円(税抜) / 270円(税込)		
カタログ価格	245円(税抜) / 270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/01 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



カタログ訂正 26/02/10 ●サイズ:L3(誤)38mm (正)15mm (No.57 9050)

仕様

幅	12mm	全長	51mm
穴径	5.8mm	穴間ピッチ	38mm
高さ	19mm	使用荷重	10kg
材質	SUS304	重量	7g

取付ねじ無し

設置幅の狭い面でも取付け可能です。

支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.