


品番：EA638G-35

品名：42.0mm アイストラップ(ステンス製)



販売価格	235円(税抜) / 259円(税込)		
カタログ価格	235円(税抜) / 259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/01 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



カタログ訂正 26/02/10 ●サイズ:L3(誤)42mm (正)17mm (No.57 9050)

仕様

幅	10mm	全長	79mm
穴径	4.5mm	穴間ピッチ	42mm
高さ	18mm	使用荷重	15kg
材質	SUS304	重量	8g

取付ねじ無し

設置幅の狭い面でも取付け可能です。

支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.