


品番：EA638G-36

品名：36.0mm アイストラップ(ステンス製)



販売価格	485円(税抜)／ 534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜)／534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/01 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



カタログ訂正 26/02/10 ●サイズ:L3(誤)36mm (正)16mm (No.57 9050)

仕様

幅	10.5mm	全長	84mm
穴径	5mm	穴間ピッチ	36mm
高さ	26.5mm	使用荷重	20kg
材質	SUS304	重量	21g
取付ねじ無し			
設置幅の狭い面でも取付け可能です。			
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.