


品番：EA638GB-23

品名：40x50mm/φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 860円(税抜) / 946円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 860円(税抜) / 946円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 49 (2026/04/14 04:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1360ページ                       |      |   |



チェーンのよじれ防止に(リングが360度回転します)

#### 仕様

|       |        |      |         |
|-------|--------|------|---------|
| 線径    | 7.9mm  | プレート | 40×50mm |
| リング径  | 19.3mm | 使用荷重 | 217kg   |
| 材質    | SUS304 | 穴径   | 5.3mm   |
| 重量(g) | 90.7   |      |         |

リングは360度回転します。

SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。

船舶、建築用途、産業用途など、様々な用途に適しています。

取付ねじ無し

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.