品番: EA638KH-67

品名: 25.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)



| 販売価格    | 33,500円(税抜)/36,850円(税込)             |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 33,500円(税抜)/36,850円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 14:27現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 1416ページ                             |      |   |  |  |



**カタログ訂正** 25/06/11 使用荷重単位の訂正。誤:kN、正:kg(9025 No.56)

## 仕様

| ねじ       | 1¥"   | サイズ(mm) | A:22.3、B:25.4、C:22.3、D:31.7、<br>E:55.6、F:609.6<br>G:457.2、H:152.4、X:114.8、Y:<br>520.7、Z:54.1 |
|----------|-------|---------|--|
| 最小値(mm)  | 457   | 最大値(mm) | 609.6(サイズ参照)   |
| 使用荷重(kg) | 3628  | 材質      | SUS316   |
| 重量       | 5066g |         |  |

SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。

船舶、産業用途に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.