

品番 : EA638KH-71

品名 : 4.7mm タンバッカル(Hook & Eye/ステンレス製)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1416ページ		



仕様

材質	ステンレス(SUS316)	線径(mm)	4.7
内径(mm)	9.6	開口幅(mm)	7.6
最小値(mm)	123.1	最大値(mm)	185.6(サイズ参照)
ねじ	UNC3/16"Y"	使用荷重(kg)	45
重量	31.7g		
耐食性、耐久性に優れています。			
海洋、産業での使用に最適です。			
アイの部分は溶接されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.