

品番 : EA638KH-74

品名 : 9.5mm タンバッカル(Hook & Eye/ステンレス製)

販売価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/18 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1416ページ		



仕様

材質	ステンレス(SUS316)	線径(mm)	9.5
内径(mm)	16.5	開口幅(mm)	12.7
最小値(mm)	244.6	最大値(mm)	398.5(サイズ参照)
ねじ	UNC3/8"	使用荷重(kg)	317
重量	308.4g		
耐食性、耐久性に優れています。			
海洋、産業での使用に最適です。			
アイの部分は溶接されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.