

品番 : EA638KH-75

品名 : 12.7mm タンバッカル(Hook & Eye/ステンレス製)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/18 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1416ページ		



仕様

材質	ステンレス(SUS316)	線径(mm)	12.7
内径(mm)	19	開口幅(mm)	16
最小値(mm)	258.8	最大値(mm)	409.7(サイズ参照)
ねじ	UNC1/2"	使用荷重(kg)	453
重量	585.1g		
耐食性、耐久性に優れています。			
海洋、産業での使用に最適です。			
アイの部分は溶接されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.