


品番：EA638M-61

品名：25x17mm T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 670円(税抜) / 737円(税込) | | |
| カタログ価格 | 670円(税抜) / 737円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/23 06:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1361ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------|---------|---------|
| 線径 | 3mm | プレートサイズ | 25×17mm |
| 奥行 | 14mm | リング径 | 6.5mm |
| 穴径 | 3.2mm | 穴間ピッチ | 16mm |
| 使用荷重 | 7kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 7g | | |

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として

取付ねじ無し(※皿頭のネジをご使用ください。)

座部分:楕円形タイプ

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.