



品番：EA638MG-11

品名：M6 ラウンドアイ丸カン/アンカー付(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/04/30 17:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1411ページ | | |



| | D | L | A | H | B | T |
|-------|---|----|----|----|----|---|
| MG-11 | 6 | 30 | 19 | 11 | 22 | |
| MG-12 | 8 | 40 | 25 | 15 | 28 | |
| MG-13 | 8 | 50 | 28 | 17 | 33 | |

仕様

| | | | |
|---------|---------------|------|------|
| サイズ(mm) | D:5、L:30、B:21 | ねじ径 | M6 |
| ドリル径 | 11mm | 使用荷重 | 15kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 51g |

代替品

| | |
|--|------------------------------|
|  | 品番 EA638MG-1 コメント M6/15kg |
|--|------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.