


品番 : EA638MG-22

品名 : M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)



販売価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/04 09:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1350ページ		



仕様

線径	6mm	全長	52mm
開口幅	8.5mm	座金外径	20mm
ねじ径	M6	ねじ長	12mm
ドリル径	11mm	使用荷重	20kg
材質	フック:ステンレス(SUS304) アンカー:スチール	重量	41g

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

はずれ止め付で、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

カットアンカー付

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.