


品番：EA638MG-40

品名：M6 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)



販売価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
カタログ価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/23 09:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1350ページ		



#### 仕様

線径	5.5mm	全長	51mm
開口幅	10mm	座金外径	12mm
ねじ径	M6	ねじ長	12mm
ドリル径	11mm	使用荷重	18kg
材質	フック:ステンレス(SUS304) アンカー:スチール	重量	33g

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

ねじ付座金がセットされており、施工しやすいです。

フックは耐食性に優れたステンレス製

カットアンカー付

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.