


品番：EA638MG-42

品名：M8 吊りフック/アンカー付(ステンレス/スチール製)



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/29 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1350ページ		



仕様

線径	7mm	全長	94mm
開口幅	15mm	座金外径	22mm
ねじ径	M8	ねじ長	15mm
ドリル径	12.5mm	使用荷重	50kg
材質	フック:ステンレス(SUS304) アンカー:スチール	重量	78g

壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

ねじ付座金がセットされており、施工しやすいです。

フックは耐食性に優れたステンレス製

カットアンカー付

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.