


品番 : EA638NA-15

品名 : 35.0ton 強力型シャックル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/03 00:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ | | |



仕様


| | | | |
|--------|---|------|-------|
| 材質 | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) | サイズB | 83mm |
| サイズD_1 | 51mm | サイズL | 171mm |
| ねじ径 | M60 | 使用荷重 | 35t |
| 重量 | 16.68kg | | |

※仕様の際は使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

代替品

| | |
|---|-----------------------|
|  | 品番 EA638NB-15 コメント |
|---|-----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

