

品番：EA638NB-14

品名：25.0ton 強力型ボウシャックル



販売価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
カタログ価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/03 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1757ページ		



仕様

材質	ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装)	サイズB	73mm
サイズD_1	44mm	サイズL	178mm
使用荷重	25t	ねじ径	M52
重量	13.02kg		

※仕様の際は使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.