

品番：EA638NB-14

品名：25.0ton 強力型ボウシャックル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,100円(税抜) / 25,410円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,100円(税抜) / 25,410円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/03/31 02:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|------|-------|
| 材質 | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉体塗装) | サイズB | 73mm |
| サイズD_1 | 44mm | サイズL | 178mm |
| 使用荷重 | 25t | ねじ径 | M52 |
| 重量 | 13.02kg | | |

※仕様の際は使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.