品番: EA638NB-16

品名:55.0ton 強力型ボウシャックル



| 販売価格 | 69,500円 (税抜)/76,450円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 69,500円(税抜)/76,450円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/19 23:52現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1807ページ | | | | |







仕様

| 材質 | ブラケット: スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト: スチール(電気亜鉛メッキに粉 体塗装) | サイズB | 106mm |
|--------|-----------------------------------------------------|------|-------|
| サイズD_1 | 63mm | サイズL | 267mm |
| 使用荷重 | 55t | ねじ径 | M72 |
| 重量 | 39.16kg | | |

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.