品番: EA638NB-9

品名: 8.5 ton 強力型ボウシャックル



販売価格	<b>4,040円</b> (税抜)/ 4,444円(税込)				
カタログ価 格	4,040円(税抜)/4,444円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 01:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1807ページ				







## 仕様

材質	ブラケット: スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト: スチール(電気亜鉛メッキに粉 体塗装)	サイズB	43mm
サイズD_1	25mm	サイズL	95mm
使用荷重	8.5t	ねじ径	M28
重量	2.28kg		

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

## 代替品



**品番** EA638NB-10 **コメント** サイズ違い

**品番** EA638NA-10 コメント 形状違い



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.