品番: EA638NC-15

品名: 35.0ton 強力型シャックル



販売価格	<b>32,100円</b> (税抜)/35,310円(税込)				
カタログ価 格	32,100円(税抜)/35,310円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/15 13:22現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1807ページ				







## 仕様

材質	ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜 鉛メッキ) ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッ キ、ブルーラッカー塗装)	サイズD1(画像参照)	51mm
サイズB(画像参照)	83mm	サイズL(画像参照)	171mm
使用荷重	35t	ねじ径	M55
重量	19.72kg		

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

## 代替品



品番 EA638NA-15 コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.