品番: EA638NC-4

品名: 1.5 ton 強力型シャックル



| 販売価格 | 620円(税抜)/682円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 620円(税抜)/682円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/19 22:32現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1807ページ | | | | |









仕様

| 材質 | ブラケット: スチール(溶融亜鉛メッキ) ボルト: スチール(電気亜鉛メッキに粉 体塗装) | サイズD_1 | 11mm |
|------|---|--------|------|
| サイズB | 18mm | サイズL | 36mm |
| ねじ径 | M14 | 使用荷重 | 1.5t |
| 重量 | 225g | | |

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.