品番: EA638NC-5

品名: 2.0 ton 強力型シャックル



| 販売価格       | 730円(税抜) / 803円(税込)                  |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 730円(税抜)/803円(税込)                    |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>31</b> (2025/11/19 22:18現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1807ページ                              |      |   |  |  |









## 仕様

| 材質   | ブラケット: スチール(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト: スチール(電気亜鉛メッキに粉<br>体塗装) | サイズD_1 | 13mm |
|------|---|--------|------|
| サイズB | 21mm  | サイズL   | 41mm |
| ねじ径  | M16   | 使用荷重   | 2t   |
| 重量   | 325g  |        |      |

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

## 代替品



**品番** EA638ND-5

コメント 価格・仕様異なります

## 株式会社エスコ