品番: EA638NC-8

品名: 6.5 ton 強力型シャックル



販売価格	3,180円(税抜)/3,498円(税込)				
カタログ価格	3,180円(税抜)/3,498円(税込)				
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/14 21:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1807ページ				







仕様

材質	ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜 鉛メッキ) ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッ キ、ブルーラッカー塗装)	サイズD1(画像参照)	22mm
サイズB(画像参照)	36mm	サイズL(画像参照)	71mm
使用荷重	6.5t	ねじ径	M25
重量	1.54kg		

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。

代替品



品番 EA638ND-8

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.