

品番 : EA638ND-7

品名 : 4.75ton 強力型シャックル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,180円(税抜) / 2,398円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,180円(税抜) / 2,398円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/13 07:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1757ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |   |        |       |
|------|---|--------|-------|
| 材質   | ブラケット:スチール(溶融亜鉛メッキ)<br>ボルト:スチール(電気亜鉛メッキに粉末塗装) | サイズD_1 | 19mm  |
| サイズB | 32mm  | サイズL   | 71mm  |
| ねじ径  | M22   | 使用荷重   | 4.75t |
| 重量   | 1.12kg  |        |       |

※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。

※安全規則に従って使用してください。

※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.