

品番：EA638R-2

品名：2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)



販売価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
カタログ価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1366ページ		



クランプをワイヤに掛ける際は、ロープ係数人であるクランプを掛ける必要があります。



適合ワイヤ径	全長	最大引張力	材質
φ=2	10	1.0	SUS316
φ=3	13	1.5	SUS316
φ=4	16	2.0	SUS316
φ=5	19	2.5	SUS316
φ=6	22	3.0	SUS316
φ=8	28	4.0	SUS316

### 仕様

適合ワイヤ径	2mm	直径	15mm
全長	10mm	最高引張力	1.0kN
材質	ステンレス(SUS316)		
(1×19)ワイヤー不可			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.