

品番：EA638R-8

品名：8mm ワイヤークランプ(ステンレス製)



販売価格	985円(税抜) / 1,084円(税込)		
カタログ価格	985円(税抜) / 1,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 88 (2025/07/23 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1417ページ		



クランプをワイヤに掛ける際は、ロープ係数人であるクランプを掛けるため、ロープ係数人で掛けます。



適合ワイヤ径	全長	最大引張力	質量
φ1.2	10	0.55	0.15
φ1.6	10	0.75	0.20
φ2.0	10	1.00	0.25
φ2.5	10	1.30	0.30
φ3.0	10	1.60	0.35
φ4.0	10	2.20	0.45
φ5.0	10	2.80	0.55
φ6.0	10	3.50	0.65
φ8.0	10	4.80	0.85

カタログ訂正

24/10/09 材質:(誤)SUS303、(正)SUS316 (NO.55,56 1032)

仕様

適合ワイヤー径	8mm	直径	24mm
全長	10mm	最高引張力	2.2kN
材質	ステンレス(SUS316)		
(1×19)ワイヤー不可			

代替品

	品番 EA638RA-8 コメント 引張力26kN、価格
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.