品番: EA638RL-3

品名: 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)



| 販売価格 | 2,110円 (税抜)/ 2,321円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 2,110円(税抜)/2,321円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/05 15:38現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1414ページ | | | | |





















耐食性・耐孔食に優れています

仕様

| 適合ワイヤー径 | 3mm | ねじサイズ | M6×30mm |
|---------|-------|-----------|----------------|
| 仕様 | 右ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
| 重量 | 約52g | 適正締め付けトルク | 25-30Nm |
| 最高引張力 | 4.5kN | | |

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

【手順】

- (1)一旦分解する
- (2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3)しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

代替品

品番 EA638RL-4

| C=1= | コメント | 適合ワイヤー径:4mm |
|------|--------|--|
| <=== | 品番コメント | EA638RL-5 適合ワイヤ-径:5mm |
| <=== | 品番コメント | EA638RL-14 適合ワイヤー径:4mm/ネジサイズM6x60mm |
| c=== | 品番コメント | EA638RL-15 適合ワイヤー径:5mm/ネジサイズM8x60mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.