品番: EA638RL-5

品名:5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)



販売価格	2,540円 (税抜)/ 2,794円(税込)				
カタログ価 格	2,540円(税抜)/2,794円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/05 19:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1414ページ				





















耐食性・耐孔食に優れています

仕様

適合ワイヤー径	5mm	ねじサイズ	M8×30mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約70g	最高引張力	12.6kN

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

【手順】

- (1)一旦分解する
- (2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3)しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

代替品



品番 EA638RL-15

コメント ねじサイズ:M8×60mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.