


品番：**EA638RR-5**

品名：5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)



販売価格	3,200円 (税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/06/13 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1364ページ		



耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様	右雌ねじ	適合ワイヤー径	5mm
ねじ径	M8	全長	57mm
材質	ステンレス(SUS316L)	破断強度	ワイヤーの最小破断強度の90%以内
重量	約55g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	12.6kN	入数	1個

(1×19)ワイヤー不可

耐食性・耐孔食に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.