

品番 : EA638SD-70

品名 : M 24 アイナット(炭素鋼製)




| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,330円(税抜) / 1,463円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,330円(税抜) / 1,463円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/04/30 20:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------|--------|------|
| 使用荷重 | 1.8t | 内径(mm) | 50 |
| 線径(mm) | 20 | ねじ径 | M24 |
| 材質 | 鍛造炭素鋼 | 重量 | 720g |
| DIN582 | | | |
| 並目ねじ | | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA638SS-7 コメント 電気亜鉛メッキ製 |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.