


品番 : EA638SE-10

品名 : M 10 アイナット(ステンレス製)



販売価格	995円(税抜) / 1,095円(税込)		
カタログ価格	995円(税抜) / 1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/04/30 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		



#### 仕様

材質	鍛造ステンレス(SUS316)	ねじ径	M10
内径	25	線径	10
使用荷重	230kg	破断荷重	13.5kN
並目ねじ			

#### 代替品

	<b>品番</b> EA638SS-23 <b>コメント</b> M10/ステンレス製/使用荷重230kg
	<b>品番</b> EA638SS-33 <b>コメント</b> M10/ステンレス製/使用荷重230kg/鍛造
	<b>品番</b> EA638BN-103 <b>コメント</b> M10/ステンレス製/使用荷重150kg



品番 EA638SP-10  
コメント M10/鉄(SS400)製/使用荷重150kg

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.