品番: EA638SE-10

品名: M 10 アイナット(ステンレス製)



販売価格	995円(税抜)/1,095円(税込)				
カタログ価 格	995円(税抜)/1,095円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/23 15:53現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1810ページ				





カタログ訂正 25/03/25 材質:(誤)ステンレス、(正)鍛造ステンレス (No.56 1032)

仕様

材質	鍛造ステンレス(SUS316)	ねじ径	M10
内径	25	線径	10
使用荷重	230kg	破断荷重	13.5kN
並目ねじ			

代替品

	品番コメント	EA638SS-23 M10/ステンレス製/使用荷重230kg
(30)	品番コメント	EA638SS-33 M10/ステンレス製/使用荷重230kg/鍛造
	品番コメント	EA638BN-103 M10/ステンレス製/使用荷重150kg





品番 EA638SP-10

コメント M10/鉄(SS400)製/使用荷重150kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.