

品番：EA638SS-3

品名：M10 アイナット(電気亜鉛メッキ)



販売価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
カタログ価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
在庫数	最新在庫: 351 (2026/06/25 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		



仕様

材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	ねじ径	M10
内径	25mm	線径	10mm
使用荷重	230kg	重量(g)	90
並目ねじ			
DIN582			
DIN:C15 (JIS:S15C相当)			
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。			
※安全規則に従って使用してください。			
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.