


品番 : EA638SS-32

品名 : M8 アイナット(鍛造・ステンレス製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 530円(税抜)／583円(税込) | | |
| カタログ価格 | 530円(税抜)／583円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 46 (2025/12/15 16:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1810ページ | | |



鍛造のため、高強度です

仕様

| | | | |
|----------------|-----------------|-----|------|
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | 内径 | 20mm |
| 線径 | 8mm | ねじ径 | M8 |
| 使用荷重 | 140kg | | |
| 研磨仕上げで光沢があります。 | | | |
| 並目ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.