


品番：EA638SS-5

品名：M16 アイナット(電気亜鉛メッキ)




販売価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 602 (2026/04/30 17:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		



#### 仕様

材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	ねじ径	M16
内径	35mm	線径	14mm
使用荷重	700kg	重量(g)	240
並目ねじ			
DIN582			
DIN:C15 (JIS:S15C相当)			
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。			
※安全規則に従って使用してください。			
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。			

#### 代替品

	品番 EA638SD-66 コメント 炭素鋼性
	品番 EA638SP-16



コメント 鉄製

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.