


品番：EA638ST-11

品名：M48 アイナット(高張力合金鋼製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,800円(税抜) / 48,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,800円(税抜) / 48,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 22:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ | | |



カタログ訂正

25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56, 57 1157)

仕様

| | | | |
|------|--------|-----|-------|
| 使用荷重 | 32.0 t | ねじ径 | M48 |
| 内径 | 90mm | 線径 | 38mm |
| ねじ深さ | 約40mm | 重量 | 6580g |
| 材質 | 高張力合金鋼 | | |
| 並目ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.