


品番：EA638ST-6

品名：M20 アイナット(高張力合金鋼製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,740円(税抜) / 7,414円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,740円(税抜) / 7,414円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 53 (2026/06/25 21:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ                       |      |   |



カタログ訂正

25/10/24 ●材質 誤:高純度熱処理スチール 正:高張力合金鋼(No.56, 57 1157)

#### 仕様

|      |        |     |      |
|------|--------|-----|------|
| 使用荷重 | 6.0 t  | ねじ径 | M20  |
| 内径   | 40mm   | 線径  | 16mm |
| ねじ深さ | 約16mm  | 重量  | 450g |
| 材質   | 高張力合金鋼 |     |      |
| 並目ねじ |        |     |      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.