



品番：EA638SV-40

品名：M12x25mm アイボルト(ステンレス製)



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/30 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1761ページ		



耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

使用荷重(kg)	975	サイズ(mm)	A:12、B:25、C:38、D:25、E:22.3 X:45.7、Y:88.1、Z:23.3
ねじ径	M12	リング内径(mm)	φ25
材質	SUS316	重量(g)	140.6
鍛造			
本体に材質、サイズ、使用荷重の刻印がされています。			
ナットとワッシャーが1つずつ付属しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.