


品番：EA639SC-1

品名：27kg トグルクランプ(ステンレス製)



販売価格	3,640円(税抜)／4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜)／4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/05/13 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0674ページ		



品番	EA639SC-1	EA639SC-2	EA639SC-3
重量	35g	35g	35g
取付穴	23.8mm	23.8mm	23.8mm
取付金具	23.8mm	23.8mm	23.8mm
締付能力	27kg	27kg	27kg
ハンドル開き角度	75度	75度	75度
バー開き角度	90度	90度	90度
本体材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ	23.8×79×17.3(H)mm	23.8×79×17.3(H)mm	23.8×79×17.3(H)mm



仕様

水平レバー・下方押え型			
締付能力	27kg	バー開き角度	90度
ハンドル開き角度	75度	クランプ部	ナベネジ頭
本体材質	ステンレス	サイズ	23.8×79×17.3(H)mm
取付金具	23.8×23.8mm	取付穴	4箇所
重量	35g		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.