

品番：EA639YA-6

品名：173kg トグルクランプ



販売価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
カタログ価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/05 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0673ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC207U
全高	177mm	全長	100~208mm
取付金具サイズ	44.6×35.1mm	最大締付能力	173kg
アーム可動範囲	0~115°	レバー可動範囲	0~62°
重量	380g	材質	本体・アーム: SPCC(亜鉛メッキ) グリップ: ポリ塩化ビニル ボルト・ナット: SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部): クロロpreneゴム (CR)
立型トグルクランプ			
垂直レバー・下方押え型			
クランプ位置調整可能			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.