



品番：EA639YA-6

品名：173kg トグルクランプ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/01 15:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0663ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |             |         |   |
|---------|-------------|---------|---|
| メーカー    | イマオコーポレーション | 型番      | ST-VTC207U  |
| 全高      | 177mm       | 全長      | 100~208mm   |
| 取付金具サイズ | 44.6×35.1mm | 最大締付能力  | 173kg   |
| アーム可動範囲 | 0~115°      | レバー可動範囲 | 0~62°   |
| 質量      | 380g        | 材質      | 本体・アーム:SPCC(亜鉛メッキ)<br>グリップ:ポリ塩化ビニル<br>ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ)<br>パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |

立型トグルクランプ

垂直レバー・下方押え型

クランプ位置調整可能タイプ

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.