品番: EA639YA-7

品名: 173kg トグルクランプ



販売価格	3,760円(税抜)/4,136円(税込)					
カタログ価 格	3,760円(税抜)/4,136円(税込)					
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/23 08:24現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	0673ページ					









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-VTC207U-L	
全高	177mm	全長	100~208mm	
取付金具サイズ	44.6×35.1mm	最大締付能力	173kg	
アーム可動範囲	0~115°	レバー可動範囲	0~62°	
質量	390g	材質	本体・アーム: SPCC(亜鉛メッキ) グリップ: ポリ塩化ビニル ボルト・ナット: SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部): クロロプレンゴム (CR)	

立型トグルクランプ (ストッパー・ロック機構付)

垂直レバー・下方押え型

クランプ位置調整可能タイプ

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.