品番: EA639YB-11

品名: 100kg トグルクランプ



販売価格	1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)				
カタログ価 格	1,820円(税抜)/2,002円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/23 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0674ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ST-H215U
全高	39~96mm	全長	148mm
取付金具サイズ	35×35.6mm	最大締付能力	100kg
アーム可動範囲	0~90°	レバー可動範囲	0~78°
質量	150g	材質	本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム (CR)

横型トグルクランプ

水平レバー・下方押え型

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.